



# Dağıtıcı blok MS4N-FRM-FRZ

Ürün numarası: 554101

FESTO

İki basınç regülasyon valfi arasında adaptör olarak uygun.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Dağıtım modülü
Çalışma basıncı	0 ... 14 bar
Ana debi yönünde standart nominal debi miktarı 1->2	4.050 l/min
Üst çıkışında standart nominal debi miktarı	3.250 l/min
Alt çıkışında standart nominal debi miktarı	2.900 l/min
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	60 g
Pnömatik bağlantı 3	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 4	1/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm