


Bağlantı plakası VABS-S2-2S-N12-K1

Ürün numarası: 555637

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	52 mm
Standarda dayalı	ISO 5599-2
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Pilot basıncı beslemesi	harici
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Çalışma gerilimi aralığı AC	110 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	24 V
Aşırı gerilim dayanımı	4 kV
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	2 A
Kirlilik sınıfı	3
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65 NEMA 4 monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	815 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	Alüminyum döküm