


# Baęlantı plakası VABS-S2-2S-N12-B-C1

Ürün numarası: 555644

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Genişlik	52 mm
Standarda dayalı	ISO 5599-2
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Çalışma gerilimi aralığı AC	110 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	24 V
Aşırı gerilim dayanımı	4 kV
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	2 A
Kirlilik sınıfı	3
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün (dięer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65 NEMA 4 monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	815 g
Baęlantı kesidi	0,08 ... 0,75 mm <sup>2</sup>
Baęlantı şekli	geçiş delikli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, baęlantı plakası	Aluminium döküm