

Bağlantı Plakası Taban Plakası VABS-S2-2S-G12-B-R3

Ürün numarası: 555645

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	52 mm
Standarda dayalı	ISO 5599-2
Montaj konumu	herhangi bir
Pilot hava beslemesi	dahili
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar
Çalışma gerilimi aralığı DC	24 V
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
40 °C'de akım yükü kapasitesi	2 A
Kirlenme derecesi	3
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 NEMA 4 monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	815 Gram
Montaj türü	geçiş deliği ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Alüminyum döküm