



Dikey-Basınç Kapama Plakası VABF-S2-2-L1D1-C

Ürün numarası: 555791

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	54 mm
Standart dayalı	ISO 5599-2
Montaj konumu	herhangi bir
Pnömatik dikey sıralama	1 için bariyer
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar
Giriş basıncı 1	0.5 Bar...10 Bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 000032...145 000032
Standart anma debisi	1950 l/min
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 NEMA 4
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	1030 Gram
Dikey sıralama montaj türü	manifold alt tabanına tekli bağlantı plakasına
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm