


# Enkoder kablosu

## NEBM-T1G12-T1G12-2.5

Ürün numarası: 556795

FESTO

Motor ve kontrolör bağlantısı için



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo özelliği	Zincir bağlantı hattı için uygun
Kirlilik sınıfı	3
Koruma sınıfı	monte edilmiş durumda IP65
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-40 ... 90 °C
Çevre sıcaklığı	-50 ... 90 °C
Min. Kablo bükme radyusu	82 mm
Kablo yapısı	Ekranlı 5 x (2 x 0,34 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5mm <sup>2</sup>
Kablo çapı	11 mm
Kablo uzunluğu	2,5 m
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PUR)