


Motor kablosu NEBM-T1G6-T1G6-10

Ürün numarası: 556798

FESTO

Motor ve kontrolör bağlantısı için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo özelliği	Zincir bağlantı hattı için uygun
Kirlilik sınıfı	3
Koruma sınıfı	monte edilmiş durumda IP65
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-40 ... 90 °C
Çevre sıcaklığı	-50 ... 90 °C
Min. Kablo bükme radyusu	60 mm
Kablo yapısı	Ekranlı 6 x 1 mm ²
Kablo çapı	8 mm
Kablo uzunluğu	10 m
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PUR)