


Fiş vidası QSC-F-G3/8-I

Ürün numarası: 556859

FESTO

Metal tasarım, 150°C'ye kadar sıcaklık seviyesi.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyükük | Standart |
| Vıdalı saplamadaki sızdırmazlık tipi | Sızdırmazlık halkası |
| Operating pressure complete temperature range | -0,95 ... 16 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 3 |
| Gıda güvenliği | Üretici beyanına göre |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 150 °C |
| Müsaade edilebilirlik | Germanischer Lloyd |
| Max. Sıkma torku | 25 Nm |
| Ürün ağırlığı | 15 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Gövde için malzeme bilgisi | Pirinç Krom ve nikel kaplı |
| Diş sızdırmazlığı için malzeme bilgisi | FPM |
| Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi | FPM |