


Manifold rayı MHJ10-P16

Ürün numarası: 557608

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	11 mm
Kutup korumalı	çalışma gerilimi için
Valf yerlerinin max. sayısı	16 Müşteri talebine uygun versiyonlar mümkün
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ürün ağırlığı	635 g
Bağlantı şekli	Montaj köşebentli
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	M7
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı