

Manifold rayı


VABM-C8-12E-G14-4-M1

Ürün numarası: 557653

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

[Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	12 mm
Valf yerlerinin max. sayısı	4
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı	0,6 Nm
Maks. sıkma torqu, duvar montaj	5 Nm
Ürün ağırlığı	484 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı