


# Kaplin EAMD-67-82-24-32X32-U

Ürün numarası: 558009

FESTO

silindirik komponenti, adım veya servo motorun döner hareketini aktarır



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	24 mm
Tutucu çapı 2	32 mm
Büyüklik	67
Nominal uzunluk	82 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	4.500 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	831 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabilir dönüş momenti	143 Nm
Ürün ağırlığı	1.559 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun