


Motor flanşı EAMF-A-38A-60G/H

Ürün numarası: 558017

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	154 g
Arayüz kodu, motor giriş	60G 60H
Arayüz kodu, kuplaj muhafazası	38A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun