


Mil ucu

EAMB-24-6-15X21-16X20

Ürün numarası: 558036

FESTO

İçi boş shaftlı silindirlere adapte etmek için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	15 mm
Tutucu çapı 2	16 mm
Büyükük	80
Nominal uzunluk	21 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	8.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	3,1 kgmm ²
Aktarılabılır dönüş momenti	29 Nm
Ürün ağırlığı	68 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun