

Tahrik mili EAMB-44-7-35X30-32X32

Ürün numarası: 558038

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	35 mm
Tutucu çapı 2	32 mm
Boyut	185
Nominal uzunluk	30 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	4500 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	75.3 000065
Aktarılabılır tork	200 Nm
Ürün ağırlığı	463 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu