

Plastik hortum PUN-H-6X1-SI


Ürün numarası: 558279

★ Temel ürün gamı

Gıda sektörü için uygun (hidrolize dayanıklı).

Bu ürün aşağıdaki rakor tipleriyle kullanılabilir: QS, NPQP, NPQM, CRQS ve CK.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	6 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	26 mm
İç çap	4 mm
Min. Bükme radyusu	10 mm
Kullanım talimatları	TPE-U Ether basiert
Hortum özellikleri	Suitable for energy chains
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 0,6 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 6 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Çalışma basıncı açıklaması	Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,3 MPa
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Sertifika yayımlayan bölüm	B 013277 0506 00
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...] Su (sıvı, buzsuz)
Malzeme alev testi	UL94 HB
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F1a
Temizlik seviyesi	Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir. Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun.
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-35 ... 60 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,0183 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 6 mm için somunlu çengel konnektör iç çapı 4 mm için
Renk	gümüş
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	TPE-U(PU)