

Kaplin EAMC-42-66-11-12

Ürün numarası: 558313

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	11 mm
Tutucu çapı 2	12 mm
Büyükük	42
Nominal uzunluk	66 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	6.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	45,5 kgmm ²
Aktarılabılınir dönüş momenti	17 Nm
Ürün ağırlığı	166 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun