


Soket

NECC-L1G11-C1

Ürün numarası: 558328
Üretimden kalkacak ürün

[CAMI-C arayüz gövdesi için.](#)
İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	7,8 mm
Yükseklik	22,9 mm
Uzunluk	39,2 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Elektriksel bağlantı	Erkek soket Yaylı klemens 11-pinli
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	160 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	8 A
Müsaade edilebilir kablo çapı	1 ... 1,5 mm
Bağlantı kesidi	0,2 ... 1,5 mm ²
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok