


Otomatik bağlantı rakoru NPQM-D-G14-Q6-P10

Ürün numarası: 558664

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyükölçü | Standart |
| Nominal genişlik | 4 mm |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi | Sızdırmazlık halkası |
| Tasarım | Düz Form |
| Tank büyükölçüsü | 10 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 16 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -13,775 ... 232 psi |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 70 °C |
| Nominal sıkma torku | 7,5 Nm |
| Nominal sıkma torkunun toleransı | ± 20 % |
| Ürün ağırlığı | 12,7 g |
| Bağlantı şekli | Altıgen köşe SW12 Alyan anahtar SW4 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | 6 mm hortum dış çapı için |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Nikel kaplı pirinç |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı | NBR |