

Hortum Birleřtirme Elemanı NPQM-D-Q8-E-P10

Ürün numarası: 558762

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	7 mm
Tasarım	düz şekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 Bar...16 Bar -13.775 000032...232 000032
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7::-] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı iřletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklıęı	-20 °C...70 °C
Ürün ağırlığı	18 Gram
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Hortum contası malzemesi	NBR