


Geçmeli bağlantı NPQM-D-Q8-S12-P10

Ürün numarası: 558773

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Büyükölük | Standart |
| Nominal genişlik | 7 mm |
| Tasarım | Düz Form |
| Tank büyükölüğü | 10 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 16 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -13,775 ... 232 psi |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 70 °C |
| Ürün ağırlığı | 23 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | Geçmeli burç çapı 12 mm |
| Pnömatik bağlantı 2 | 8 mm hortum dış çapı için |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Nikel kaplı pirinç |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı | NBR |