

L geçmeli bağlantı NPQM-L-Q10-S10-P10

Ürün numarası: 558784

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Standart
Nominal genişlik	8 mm
Tasarım	L şekli
Tank büyüklüğü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1,6 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 16 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 232 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	30 g
Pnömatik bağlantı 1	Geçmeli burç çapı 10 mm
Pnömatik bağlantı 2	10 mm hortum dış çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR