

Y-Çabuk Bağlantı Elemanı NPQM-Y-Q4-E-P10

Ürün numarası: 558798

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 3.5 mm |
| Tasarım | Y şekli İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 10 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 Bar...16 Bar -13.775 000032...232 000032 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7::-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...70 °C |
| Ürün ağırlığı | 13.5 Gram |
| Pnömatik bağlantı 1 | dış çapı Ø 4 mm olan hortum için |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 4 mm olan hortum için |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |
| Hortum contası malzemesi | NBR |