


# Y geçmeli bağlantı NPQM-Y-Q8-E-P10

Ürün numarası: 558800

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer                                       |
|--|---|
| Büyüklik                                 | Standart                                    |
| Nominal genişlik                         | 7,5 mm                                      |
| Tasarım                                  | Y şekli                                     |
| Tank büyüklüğü                           | 10  |
| Tasarım yapısı                           | İtme/çekme prensibi                         |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -0,095 ... 1,6 MPa                          |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı     | -0,95 ... 16 bar                            |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -13,775 ... 232 psi                         |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün                  |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 1 - Düşük paslanma                          |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| Çevre sıcaklığı                          | -20 ... 70 °C                               |
| Ürün ağırlığı                            | 42,5 g                                      |
| Pnömatik bağlantı 1                      | 8 mm hortum dış çapı için                   |
| Pnömatik bağlantı 2                      | 8 mm hortum dış çapı için                   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                |
| Malzeme, muhafaza                        | Nikel kaplı pirinç                          |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı            | NBR   |