


# Perde geiş rakoru (abuk baęlantılı) NPQM-H-Q4-E-P10

Ürün numarası: 558806

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Deęer                                       |
|--|---|
| Büyükük                                  | Standart                                    |
| Nominal genişlik                         | 3 mm  |
| Tasarım                                  | Bölme                                       |
| Tank büyükükü                            | 10  |
| Tasarım yapısı                           | İtme/ekme prensibi                         |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -0,095 ... 1,6 MPa                          |
| alıřma basıncı tüm sıcaklık aralığı     | -0,95 ... 16 bar                            |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -13,775 ... 232 psi                         |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:~:] |
| alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yaęlamalı operasyon mümkün                  |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 1 - Düşük paslanma                          |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| evre sıcaklığı                          | -20 ... 70 °C                               |
| Ürün aęırlığı                            | 23,5 g                                      |
| Pnömatik baęlantı 1                      | 4 mm hortum dıř apı için                   |
| Pnömatik baęlantı 2                      | 4 mm hortum dıř apı için                   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                |
| Malzeme, muhafaza                        | Nikel kaplı pirin                          |
| Malzeme, somun                           | Nikel kaplı pirin                          |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı            | NBR   |