


Perde geiş rakoru (abuk baęlantılı) NPQM-H-Q8-E-P10

Ürün numarası: 558808

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükölük	Standart
Nominal genişlik	7 mm
Tasarım	Bölme
Tank büyükölüęü	10
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-0,095 ... 1,6 MPa
alıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	-0,95 ... 16 bar
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-13,775 ... 232 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:~:]
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
evre sıcaklıęı	-20 ... 70 °C
Ürün aęırlıęı	39,5 g
Pnömatik baęlantı 1	8 mm hortum dıř apı için
Pnömatik baęlantı 2	8 mm hortum dıř apı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirin
Malzeme, somun	Nikel kaplı pirin
Malzeme, hortum sızdırmazlıęı	NBR