

L-Çabuk Bağlantı Rakoru NPQM-LK-G18-Q4-P10

Ürün numarası: 558818

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	3 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Tasarım	L şekli İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 Bar...16 Bar -13.775 000032...232 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Nominal sıkma torku	6 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	22.2 Gram
Montaj türü	Alyan anahtarı SW4
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/8
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
İçerik boş civata malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Hortum contası malzemesi	NBR