

L diřli baęlantı NPQM-LH-G18-Q6-P10

Ürün numarası: 558830

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|--|--|
| Büyükük | Standart |
| Nominal genişlik | 5 mm |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi | Sızdırmazlık halkası |
| Tasarım | L şekli |
| Tank büyükükü | 10 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 16 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -13,775 ... 232 psi |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yaęlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 70 °C |
| Nominal sıkma torku | 6 Nm |
| Nominal sıkma torkunun toleransı | ± 20 % |
| Ürün aęırlığı | 29,5 g |
| Baęlantı şekli | Altıgen köşeli baęlantı vidası |
| Pnömatik baęlantı 1 | Erkek diř G1/8 |
| Pnömatik baęlantı 2 | 6 mm hortum diř çapı için |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Nikel kaplı pirinç |
| Malzeme, içi boş vida | Nikel kaplı pirinç |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı | NBR |