

Kılavuz eksenli EGC-70- -FA

Ürün numarası: 558864

FESTO

Rulman kılavuz yataklı, silindirsiz.



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	50 ... 5.000 mm
Büyükklük	70
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Max. ivmelenme	50 m/s ²
Max. Hız	5 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
2. derece atalet momenti bölgesi Ix	395E+03 mm ⁴
2. derece atalet momenti bölgesi Iy	577E+03 mm ⁴
Max. Kuvvet Fy	1.850 N
Max. kuvvet Fz	1.850 N
Maks. boşta yer değiştirme direnci	15 N
Max. tork Mx	16 Nm
Burulma kütleli atalet momenti It	240E+03 mm ⁴
Malzeme, profil	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapatma profili	ABS
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, taşıyıcı araba kılavuzu	Çelik
Malzeme, kılavuz rayı	Çelik
Malzeme, taşıyıcı araba	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama