

# Kılavuz eksenli EGC-185- -FA

Ürün numarası: 558868

FESTO

Rulman kılavuz yataklı, silindirsiz.



Temsili örnek

## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	50 ... 8.500 mm
Büyükklük	185
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Max. ivmelenme	50 m/s <sup>2</sup>
Max. Hız	5 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
2. derece atalet momenti bölgesi Ix	23.400E+03 mm <sup>4</sup>
2. derece atalet momenti bölgesi Iy	27.400E+03 mm <sup>4</sup>
Max. Kuvvet Fy	15.200 N
Max. kuvvet Fz	15.200 N
Maks. boşta yer değiştirme direnci	15 N
Max. tork Mx	529 Nm
Burulma kütlelesel atalet momenti It	14.100E+03 mm <sup>4</sup>
Kilitleme ünitesi üzerindeki pnömatik port	M5
Malzeme, profil	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapatma profili	ABS
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, taşıyıcı araba kılavuzu	Çelik
Malzeme, kılavuz rayı	Çelik
Malzeme, taşıyıcı araba	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama