



Oransal basınç regülatörü VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P

Ürün numarası: 559780

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik, basınçlandırma	6 mm
Nominal genişlik, egzost	4,5 mm
Tetikleme şekli	elektriksel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Ön kumandalı membran regülatör
Kısa devre korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Emniyet açıklamaları	VPE güvenlik pozisyonu: Güç besleme kablosu kesilirse, çıkış basıncı regülesiz olarak sürdürülür.
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Kumanda şekli	Pilotlu
Valf fonksiyonu	3-yollu oransal basınç regülatörü
Gösterge tipi	LED
Basınç ayar aralığı	0,1 ... 10 bar
Giriş basıncı	0 ... 11 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,05 bar
Standart nominal debi	1.400 l/min
Çalışma gerilimi aralığı DC	21,6 ... 26,4 V
Anahtarlama zamanı	100%
Maksimum elektrik güç tüketimi	7 W
Geriya kalan dalgalanma	10 %
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation not possible
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Kullanım havası sıcaklığı	10 ... 50 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Ürün ağırlığı	400 g
Doğrusallık hatası, FS	2 %
Sıcaklık katsayısı	0,04 %/K
FS tekrarlama hassasiyeti	0,5 %
Elektriksel bağlantı	Erkek soket M12 8-pinli
Bağlantı şekli	geçiş delikli Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksallı kaplama