


Motor flansi EAMF-A-38C-55A

Ürün numarası: 559800

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	38
Montaj konumu	istenildiđi gibi
Depolama sıcaklıđı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklıđı	0 ... 50 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun