


# Kumanda birimi FED-CEC

Ürün numarası: 559869  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

önde ekranı olan elektrik sürücülerinin kontrolü için.  
İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için  
destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	5 - 85 % yoğunlaşmayan
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Fieldbus arayüzü	CAN
Fieldbus arayüzü, bağlantı teknolojisi	Erkek soket Sub-D 9-pinli
Fieldbus arayüzü, iletim hızı	1 Mbit/s max. Ayarlanabilir
Ethernet, konnektör fişi	RJ45
Ethernet, sayı	1
Ethernet, veri iletim hızı	10 Mbit/s
Ethernet, desteklenen protokoller	TCP/IP, EasyIP
Programlama yazılımı	CoDeSys provided by Festo
Programlama dili	IEC 61131-3'e uygun Kontakt planı Komut listesi (KL) Yapısal metin Fonksiyon çizelgesi Sıralı fonksiyon çizelgesi İlave CFC
CPU verisi	32 bit RISC işlemci 24 MHz Watchdog