


Analog modül CPX-4AE-P-D10

Ürün numarası: 560362

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu dahil) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Ürün ağırlığı	115 g
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma (monte ediliyken)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş PC
Pnömatik bağlantı	QS-4
LED göstergeler	1 Toplu diyagnoz
Diyagnostik	Kanal başına sınır değeri ihlali Parametreleme hatası Kanal başına sensör sınırı
Parametreleri konfigure etmek	Kanal başına diyagnoz gecikmesi Modül başına histerez Ölçü birimi Kanal başına ölçüm değerini düzeltirme Kanal başına sınır değeri izleme diyagnozu Kanal başına sensör sınırı diyagnozu Bağıl basınç/fark basıncı ölçümü
Dahili çevrim süresi	5 ms
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Tipik olarak 50 mA
Giriş sayısı	4
Ölçme değeri	4x bağıl basınç/2x fark basıncı
Görüntülenebilen birim(ler)	kPa mbar psi
Veri formatı	15 bit + ön ek mbar, kPa ve psi cinsinden ikilik gösterim
Basınç ölçüm aralığı, son değer	10 bar
Basınç ölçüm aralığı, ilk değer	0 bar