


# Baęlantı kablosu VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5

Ürün numarası: 560411

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                    | Deęer                      |
|--|----------------------------|
| Ürün aęırlığı                              | 1.120 g                    |
| Elektriksel baęlantı                       | Soketli kablo              |
| Kablo uzunluęu                             | 5 m                        |
| Kablo özellięi                             | Suitable for energy chains |
| Min. Kablo bükme radyusu                   | 63 mm                      |
| Kablo çapı                                 | 12,5 mm                    |
| Kablo yapısı                               | 25x0,34                    |
| Koruma sınıfı                              | IP67<br>IEC 60529 ' a göre |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -5 ... 80 °C               |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)          | EU-RoHS-RL uyarınca        |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)        | UK RoHS talimatlarına göre |
| PWIS uygunluęu                             | VDMA24364-B1/B2-L          |
| Malzeme hakkında not                       | RoHS'a uygun               |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK    | 2 - Ortalama paslanma      |
| Malzeme, kablo kılıfı                      | TPE-U(PU)                  |