



# Solenoid valf

## VOVG-B12-M32C-AH-F-1H3

Ürün numarası: 560710

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Valf fonksiyonu                          | 3/2 kapalı, tek durumlu                                  |
| Tetikleme şekli                          | elektriksel  |
| Genişlik                                 | 12 mm  |
| Standart nominal debi                    | 180 l/min  |
| Mpa işletim basıncı                      | 0,2 ... 0,8 MPa  |
| Çalışma basıncı                          | 2 ... 8 bar<br>29 ... 116 psi                            |
| Tasarım yapısı                           | Piston sürgüsü   |
| Geriye dönme şekli                       | Hava yayı  |
| Koruma sınıfı                            | IP40   |
| Nominal genişlik                         | 2,1 mm   |
| Egzost hava fonksiyonu                   | kısılabilir  |
| Sızdırmazlık prensibi                    | yumuşak  |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi   |
| Yardımcı el kumanda                      | İtme   |
| Kumanda şekli                            | Pilotlu  |
| Akış yönü                                | tek yönlü  |
| Geçiş                                    | Pozitif geçiş  |
| Kapama süresi                            | 10 ms  |
| Kapama süresi                            |  |
| Açma süresi                              | 12 ms  |
| Karakteristik bobin değerleri            | 24 V DC: 1 W   |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 0 - Paslanma yok   |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B2-L   |
| Kullanım havası sıcaklığı                | -5 ... 50 °C   |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]             |
| Çevre sıcaklığı                          | -5 ... 50 °C   |
| Elektriksel bağlantı                     | 2-pinli<br>Erkek soket                                   |
| Pnömatik bağlantı 1                      | Bağlantı pleyti  |
| Pnömatik bağlantı 2                      | Bağlantı pleyti  |
| Pnömatik bağlantı 3                      | Bağlantı pleyti  |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları         | FPM<br>HNBR<br>NBR                                       |
| Malzeme, muhafaza                        | İşlenmiş alüminyum alışımlı                              |