


Manifold alt tabanı VABV-S2-2S-N12-T1

Ürün numarası: 560844

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	59 mm
Ada tipi	44
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	610 Gram
Pnömatik bağlantı 2	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 4	1/2 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Plaka malzemesi	Alüminyum pres döküm