

Sonlama plakası VMPAL-EPL-SD25

Ürün numarası: 560938

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	43 mm
Uzunluk	107.3 mm
Maks. valf yeri sayısı	24
Valf terminal yapısı	Karıştırılabilir valf boyutları
Maks. valf bobini sayısı	24
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar
Kontrol basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 Bar...8 Bar
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP67
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda VMPAL-KM aksesuarı ile
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	190 Gram
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Multi pin
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	25
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sonlama plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm PA takviyeli