


# Son plaka VMPAL-EPL-SD25-IP40

Ürün numarası: 560940

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
En	43 mm
Uzunluk	107,3 mm
Valf yerlerinin max. sayısı	24
Valf adası yapısı	Valf büyüklükleri karışık olabilir
Valf bobinlerin max. sayısı	24
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Pilot basıncı MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP40
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	190 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Multipin
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	25
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, son plaka	Alüminyum pres döküm PA-kuvvetlendirilmiş