


Son plaka VMPAL-EPL-SD44-IP40

Ürün numarası: 560941

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
En	43 mm
Uzunluk	107,3 mm
Valf yerlerinin max. sayısı	32
Valf adası yapısı	Valf büyüklükleri karışık olabilir
Valf bobinlerin max. sayısı	32
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Pilot basıncı MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP40
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	190 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Multipin
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	44
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, son plaka	Alüminyum pres döküm PA-kuvvetlendirilmiş