


Besleme modülü VMPAL-SP-QS10

Ürün numarası: 560951

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	23.2 mm
Uzunluk	107.3 mm
Entegre işlev	elektriksel birleştirme modülü ile
Valf terminal yapısı	Karıştırılabilir valf boyutları
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar
Kontrol basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 Bar...8 Bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	50 Gram
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Besleme modülü malzemesi	Dövme alüminyum alaşım PA takviyeli