

# Plaka VMPAL-EG-QS10

Ürün numarası: 560957

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	20.5 mm
Uzunluk	107.3 mm
Entegre işlev	kanallı egzoz havası
Valf terminal yapısı	Karıştırılabilir valf boyutları
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 Bar...5 Bar
Giriş basıncı 1	0.5 Bar...10 Bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	30 Gram
Pnömatik bağlantı 3/5 toplu	dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Plaka malzemesi	PA