


Elektriksel manifold modülü

VMPAL-EVAP-10-1-4

Ürün numarası: 560967

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf ölçüsü	10 mm
Valf yerlerinin max. sayısı	4
Valf bobinlerin max. sayısı	4
Entegre fonksiyon	Renk kodlamalı valf fonksiyonu ataması
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	29 g
Renkli gövde	gri
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun