


Bağlantı plakası VMPAL-AP-20-QS10-2-T1

Ürün numarası: 561016

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| En | 21,2 mm |
| Uzunluk | 107,3 mm |
| Valf dilimi genişliği | 21,2 mm |
| Valf ölçüsü | 20 mm |
| Farklı basınç alanı ayırımı | Kanal 1 |
| Valf yerlerinin max. sayısı | 1 |
| Akış yönü | çift yönlü |
| Valf adası yapısı | Valf büyüklükleri karışık olabilir |
| Valf bobinlerin max. sayısı | 2 |
| Mpa işletim basıncı | -0,09 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı | -0,9 ... 10 bar |
| Pilot basıncı MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Pilot basıncı | 3 ... 8 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 3 - Yüksek paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Ürün ağırlığı | 82,28 g |
| Pnömatik bağlantı 2 | 10 mm hortum dış çapı için |
| Pnömatik bağlantı 4 | Dış çap 10 mm hortum için |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, bağlantı plakası | PA-kuvvetlendirilmiş |