


Baęlantı plakası VMPAL-AP-10-QS5/32"-2-T1

Ürün numarası: 561030

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
En	10,7 mm
Uzunluk	107,3 mm
Valf dilimi genişlięi	10,7 mm
Valf ölçüsü	10 mm
Farklı basınç alanı ayırımı	Kanal 1
Valf yerlerinin max. sayısı	1
Akış yönü	çift yönlü
Valf adası yapısı	Valf büyüklükleri karışık olabilir
Valf bobinlerin max. sayısı	2
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Pilot basıncı MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün (dięer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün aęırlığı	30 g
Pnömatik baęlantı 2	Dış çap 5/32" hortum için
Pnömatik baęlantı 4	Dış çap 5/32" hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, baęlantı plakası	PA-kuvvetlendirilmiş