


# Bağlantı plakası VMPAL-AP-14-QS1/4"-1-T1

Ürün numarası: 561031

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
En	14,9 mm
Uzunluk	107,3 mm
Valf dilimi genişliği	14,9 mm
Valf ölçüsü	14 mm
Farklı basınç alanı ayırımı	Kanal 1
Valf yerlerinin max. sayısı	1
Akış yönü	çift yönlü
Valf adası yapısı	Valf büyüklükleri karışık olabilir
Valf bobinlerin max. sayısı	1
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Pilot basıncı MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	51,35 g
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 1/4" hortum için
Pnömatik bağlantı 4	Dış çap 1/4" hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	PA-kuvvetlendirilmiş