


Bağlantı Plakası Taban Plakası VMPAL-AP-4X10-QS4-2

Ürün numarası: 561090

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Genişlik | 42.8 mm |
| Uzunluk | 107.3 mm |
| Izgara ölçüsü | 10.7 mm |
| Valf boyutu | 10 mm |
| Maks. valf yeri sayısı | 4 |
| Akış yönü | tersine çevrilebilir |
| Valf terminal yapısı | Karıştırılabilir valf boyutları |
| Maks. valf bobini sayısı | 8 |
| Çalışma basıncı | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar |
| Kontrol basıncı | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 Bar...8 Bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Ürün ağırlığı | 110 Gram |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 4 mm olan hortum için |
| Pnömatik bağlantı 4 | dış çapı Ø 4 mm olan hortum için |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Bağlantı plakası malzemesi | PA takviyeli |