

Plastik hortum PUN-V0-8X2-BR-C

Ürün numarası: 561723

FESTO

yanma gecikmeli (kıvılcıma dayanıklı)



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	8 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	35 mm
İç çap	4 mm
Min. Bükme yarıçapı	9 mm
Hortum özellikleri	Suitable for energy chains
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1,2 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 12 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 174 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 2 MPa -0,95 ... 20 bar -13,775 ... 290 psi
Çalışma basıncı açıklaması	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa Kaynak sıçramalı uygulamaları için: 20 °C'de maks. 1 MPa, 40 °C'de maks. 0,9 MPa, 60 °C'de maks. 0,7 MPa
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Sertifika yayınlayan bölüm	B 013277 0506 00
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::-] Su (sıvı, buzsuz)
Malzeme alev testi	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-35 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı hakkında açıklama	For unpressurised use up to 90 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,049 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 8 mm için çengel konnektör iç çapı 4 mm için
Renk	kahve rengi
Renk hakkında açıklama	Ateşe karşı koruma nedeniyle standart renkten sapma
Shore sertliği	D 54 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	TPE-U(PU)