


Bağlantı kablosu MHJ9-KMH-0,5-HF

Ürün numarası: 562170

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
Ek fonksiyonlar	Kıvılcım tutucu Tutma akımının azalması enerji kazancı sağlar Güvenli kapama
Bağlantı şekli	geçiş delikli H-raylı Seçenekler:
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	40 g
Elektriksel bağlantı	2-pin / 2-pin / 4-kablo Düz soket / düz soket / kablo
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 ... 53 V
Kutup korumalı	çalışma gerilimi için
Çalışma hakkında açıklama	Güç kaynağı gerilim düşümü olmadan en az 1.85 A sağlamak zorundadır
Güç tüketimi bilgisi	Düşük akım evresi 2.8 W, yüksek akım evresi 17.1 W, her kanal için
Anahtarlama zamanı	100 % Solenoid valflerin işletme açıklamalarını dikkate alın
Tetikleme sinyal aralığı DC	3 ... 30 V
Besleme akımına ilişkin not	Doğrusal yükseliş 3 - 15 V olan bir tetikleme sinyalinde 0,09 - 0,44 mA 15 - 30 V olan bir tetikleme sinyalinde 0,44 - 15,44 mA
Giriş direnci	34 kOhm
Kablo uzunluğu	0,5 m
Kablo özelliği	Statik uygulamalar için
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Malzeme, muhafaza	POM