

Kör tapa QSPC10


Ürün numarası: 562243

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Valflerdeki veya boşluk plakalarındaki bağlantıları mühürlemek için.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Standart
Tasarım	Düz Form
Tank büyüklüğü	10
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	0 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0 ... 8 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	0 ... 116 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	0,4 g
Bağlantı şekli	Sabitleme pimi
Pnömatik bağlantı 1	Kartuş 10 mm
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kör tapa	POM
Malzeme, O halka	NBR