



T geçmeli bağlantı NEDU-M12D4-M12T4-IS

Ürün numarası: 562248

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Standarda dayalı | EN 61076-2-101 |
| Bağlantı frekansı | 100 |
| Bağlantı şekli | vidalanabilir |
| Ürün ağırlığı | 25,5 g |
| Elektriksel bağlantı | 4-pin/4-pin/4-pin A-kodlu/A-kodlu/A-kodlu Soket/soket/fiş M12x1 / M12x1 / M12x1 |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 ... 30 V |
| Koruma sınıfı | IP65 IP67 |
| Çevre sıcaklığı | -25 ... 85 °C |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 3 - Yüksek paslanma |
| Malzeme, muhafaza | TPE-U (PU), güçlendirilmiş Çinko pres döküm |
| Malzeme, rakor somunu | PA-kuvvetlendirilmiş |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | FPM |
| Malzeme, sıkma bağlantılar | Bakır alaşım Altın yaldızlı |